

**Mitutoyo****Slankmatis, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412101 300
GTIN	4946368110196
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Tiksliai nušlifuoti matavimo paviršiai.

**Priedai pasirinktinai:**

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

**Techninis aprašymas**

Kryžminio smaigalio ilgis	22 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	300 mm
Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,05 mm
Antgalių ilgis	64 mm
Norma	ISO 13385
Svoris	355 g

Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,08 mm
Skalė chromuota	taip
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Kreipimas	Padidintos krepiamosios
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

## Priedai

Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300