

Mitutoyo**Skaitmeninis slankmatis IP67, Matavimo ribos: 200mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 412623 200 |
| GTIN | 4946368693989 |
| Produktų klasė | 44A |

Aprašymas**Modelis:**

Elektroninis slankmatis su dideliu, gerai įskaitomu ekranu. Atsparus vandeniui, alyvai ir dulkėms. Kadangi naudoja mažai elektros energijos, 18000 h gali veikti su baterija (dyd. 300: 5000 h). Pradedant darbą prietaisas automatiškai įsijungia, o nenaudojant po maždaug 20 minučių automatiškai išsijungia.:

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.:

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Gylmatis | kampuotas 3,7×1,4 |
| Matavimo ribos | 0 - 200 mm |
| Kalibravimas | A1 |
| Norma | ISO 13385 |
| Yra gyliamatis | taip |
| Padalos vertė | 0,01 mm |
| Automatinis išsijungimas | taip |
| Eksploatavimo trukmė | 15000 h |
| Antgalių ilgis | 50 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| Baterijų kiekis | 1 |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 |
| IP apsaugos klasė | IP 67 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,02 mm |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys | grūdintos |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| DAkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021010 200 |
| Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021000 200 |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357 | 081560 357 |
| Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais | 412120 |