

**Mitutoyo****Skaitmeninis slankmatis IP67 su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412628 200
GTIN	4946368694009
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Elektroninis slankmatis su dideliu, gerai įskaitomu ekranu. Atsparus vandeniui, alyvai ir dulkėms. Kadangi naudoja mažai elektros energijos, 18000 h gali veikti su baterija (dyd. 300: 5000 h). Pradedant darbą prietaisas automatiškai įsijungia, o nenaudojant po maždaug 20 minučių automatiškai išsijungia.:

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Prijungimo laidas (prisukamas) Nr. 497085.

**Techninis aprašymas**

Norma	ISO 13385
Eksploatavimo trukmė	15000 h
Matavimo ribos	0 - 200 mm
Antgalių ilgis	50 mm
Automatinis išsijungimas	taip
Padalos vertė	0,01 mm
Yra gyliamatis	taip

Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Kalibravimas	A1
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965

Siųstuvas Tipas S11E	498966 S11E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975