

**Mitutoyo****Skaitmeninis slankmatis IP67 su apvaliu gylmačiu, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412624 150
GTIN	4946368694030
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Elektroninis slankmatis su dideliu, gerai įskaitomu ekranu. Atsparus vandeniui, alyvai ir dulkėms. Kadangi naudoja mažai elektros energijos, 18000 h gali veikti su baterija (dyd. 300: 5000 h). Pradedant darbą prietaisas automatiškai įsijungia, o nenaudojant po maždaug 20 minučių automatiškai išsijungia.:

**Funkcija:**

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.:

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Techninis aprašymas**

Yra gyliamatis	taip
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	40 mm
Norma	ISO 13385
Automatinis išsijungimas	taip
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Eksploatavimo trukmė	15000 h
Gylmatis	Ø 1,9

Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	universalus slankmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120