

**VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø h7: 20 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122505 20
GTIN	4045197392466
Produktų klasė	11E

Aprašas**Aprašymas:**

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunamoji skersinė briauna **daug tiksliau centruoja**. Dėl šiek tiek užapvalintos **pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė**, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5×nominaliojo-Ø.

Pastaba:**NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 122426 arba 122436.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 4×D

Smailas kampas: 140 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537 K

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 79 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 131 mm

Koto Ø: 20 mm

Pastūma f plienui < 1100 N/mm²: 0,37 mm/aps,

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,37 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	20 mm
Drožlių griovelio ilgis	79 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	131 mm
Norma	DIN 6537 K
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	49 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia