

Garant
**VHM grąžtas cilindrinio koto daugiakrypčio pluošto DIN 6535 HA,
Deimantinė, Ø DC m7: 9mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122512 9
GTIN	4045197465818
Produktų klasė	11Y

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

Su kreipiančiąja briauna įvairiai orientuoto pluošto medžiagoms.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:

Ø diapazonas 1,01 – 2,99 mm: **10 vnt.**

Ø diapazonas 3,01 – 9,99 mm: **5 vnt.**

Ø diapazonas 10,01 – 11,99 mm: **3 vnt.**

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	9 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f GFK CFK	0,15 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	103 mm

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	47,5 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Modelis	5×D
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PMMA, akrilas	ribotai tinka	150 m/min	N
PE-HD	ribotai tinka	140 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	130 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	120 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	100 m/min	N
PVDF GF20	tinka	110 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	90 m/min	N
PEEK GF30	tinka	80 m/min	N
PTFE CF25	tinka	90 m/min	N
PEEK CF30	tinka	80 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
GFK, CFK	tinka	100 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

sausasis

tinka

Oras

tinka