



Kampinis šlifuko, Tipas: 72217360



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077102 72217360
GTIN	4014586875033
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Lengvas ir galingas **115 mm kampinis šlifuko darbai viena ranka kompaktiškos, patogios formos**, reduktoriaus galvą galima sukti 90° kampo žingsniais, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas, šlifavimo suklio sriegis M14.

Tvirtas **800 W** variklis, metalinė reduktoriaus galva, fiksuojamas suklys, apsauga nuo pakartotinio paleidimo.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu ir papildoma rankena.

Gamintojo pavadinimas: WSG 8-115

Naudojama galia: 800 W

Sūkių skaičiaus diapazonas: 11000 min⁻¹

maksimalus disko Ø: 115 mm

maksimalus pjovimo gylis: 34 mm

Svoris: 2 kg

Techninis aprašymas

Naudojama galia	800 W
Svoris	2 kg
maksimalus disko Ø	115 mm

Gamintojo pavadinimas	WSG 8-115
maksimalus pjovimo gylis	34 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s ²
Sūkių skaičiaus diapazonas	11000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis