



Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: 7-125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

Patogus, kompaktiškas kampinis šlifuoכלis su plona rankena.

- **720 vatų variklis, sveria tik 1,9 kg, optimalios oro angos (tiesioginis aušinimas) prailgina veikimą, yra apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**
- **Mažiausia rankenos apimtis (176 mm) lyginant su kitais tos pačios klasės kampiniais šlifuoכלiais, plokščia reduktoriaus galvute patogų dirbti ankštose vietose.**

Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Techninis aprašymas

Naudojama galia	720 W
Gamintojo pavadinimas	GWS 7-125
Ypatybė	Plona rankena
maksimali vibracija pagal EN	6,5 m/s ²
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Svoris	1,9 kg
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimalus pjovimo gylis	34 mm

Sūkių skaičiaus diapazonas	11000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifluoklis