



## Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: 19-125CI



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Produktų klasė	03C

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai galingas 1900 W kampinis šlifuoכלis maksimaliam produktyvumui ir geriausiai darbuotojo apsaugai

- Labai patvarus dėl variklio su tiesioginiu aušinimu, Constant elektronika, perkrovos saugikliu ir patvariais angliniais šepetėliais.
- Patogu naudoti dėl siauro korpuso su Softgrip paviršiumi.
- Papildoma rankena vibravimo sumažinimui iki 40 % ir darbui nepavargstant (EN 60745).
- Darbuotojas puikiai apsaugomas KickBack Stop stabdžiu, pakartotinio paleidimo saugikliu, apsauginiu gaubtu ir mažinant vibravimą.

#### Tiekimo sudėtis:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	1900 W
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	GWS 19-125 CI
Kickbackstop	taip
maksimalus pjovimo gylis	34 mm
maksimalus disko Ø	125 mm

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Ypatybė	Maksimali galia
Svoris	2,4 kg
Sūkių skaičiaus diapazonas	11500 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifukoelis