



## Kompaktiškas kampinis šlifuoklis, Tipas: 722213



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077111 722213
GTIN	4014586883496
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN – kompaktiškas kampinis šlifuoklis Ø 125 mm.**

- **Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.**
- **Patikima vartotojo apsauga stebint atitrąką ir dėl antivibracinės rankenos.**
- **Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).**
- **Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.**

Su kintamu sūkių skaičiumi, idealiai tinka nerūdijančiojo plieno apdirbimui.

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.

Gamintojo pavadinimas: WSG 17-70 INOX

Naudojama galia: 1700 W

maksimalus sūkių skaičius: 2700–8500 min<sup>-1</sup>

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 31 mm

Svoris: 2,4 kg

### Techninis aprašymas

Saugos jungiklis	ne
------------------	----

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Svoris	2,4 kg
maksimalus sūkių skaičius	2700–8500 min <sup>-1</sup>
Naudojama galia	1700 W
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s <sup>2</sup>
Ypatybė	kintamas sūkių skaičius
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimalus pjovimo gylis	31 mm
Gamintojo pavadinimas	WSG 17-70 INOX
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifukoklis