

# AEG

## Kompaktiškas kampinis šlifuoκlis, Tipas: WS10-125S



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

**AEG – kompaktiškas kampinis šlifuoκlis Ø 125 mm.** Galingas ir ergonomiškas **kampinis šlifuoκlis** plonas ir kompaktiškas.

- **Apsauginis suklio fiksatorius.**
- **Tinklo laidas 4 m.**
- **Guoliai ir jungiklis apsaugoti nuo dulkių.**
- **Reduktoriaus galvą galima sukti 90° kampo žingsniais, tinka kairiarankiams ir dešiniarankiams.**
- **Pakartotinio paleidimo blokatorius.**

Viena ranka valdomas kampinis šlifuoκlis 1000 W / Ø 125 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, dangtelis, užveržimo veržlė.

#### Pastaba:

Visi kompaktiški kampiniai šlifuoκliai su fiksuojamu jungikliu.

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	1000 W
Svoris	2,4 kg
maksimalus pjovimo gylis	32 mm
Saugos jungiklis	ne

maksimalus disko $\emptyset$	125 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	WS10-125S
Ypatybė	M14
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	11500 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis

## Priedai

Pjovimo disko gaubtas, skirtas WS-125 Tipas GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------