

# AEG

## Kompaktiškas kampinis šlifukoelis, Tipas: WS13125SXE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Produktų klasė	07A

### Aprašymas

#### Modelis:

**AEG – kompaktiškas kampinis šlifukoelis Ø 125 mm.** Galingas ir ergonomiškas **kampinis šlifukoelis** plonas ir kompaktiškas.

- **Apsauginis suklio fiksuojantis.**
- **Tinklo laidas 4 m.**
- **Guoliai ir jungiklis apsaugoti nuo dulkių.**
- **Reduktoriaus galvą galima sukti 90° kampo žingsniais, tinka kairiarankiams ir dešiniarankiams.**
- **Pakartotinio paleidimo blokuojantis.**

Viena ranka valdomas kampinis šlifukoelis 1300 W / Ø 125 mm, elektroninis greičio reguliatorius su tuščiosios eigos sūkių skaičiaus apribojimu ir apsauga nuo perkrovos. Su **FIXTEC** užveržimo veržle.

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, dangtelis, užveržimo veržlė.

#### Pastaba:

Visi kompaktiški kampiniai šlifukoeliai su fiksuojamu jungikliu.

### Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Svoris	2,4 kg

maksimalus disko $\emptyset$	125 mm
Ypatybė	M14, FIXTEC
maksimalus pjovimo gylis	32 mm
Gamintojo pavadinimas	WS13125SXE
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Saugos jungiklis	ne
Naudojama galia	1300 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoכלis

## Priedai

Pjovimo disko gaubtas, skirtas WS-125 Tipas GUARD-125	077122 GUARD-125
---	------------------