



## Kampinis šlifuko, Tipas: 7222196



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077138 7222196
GTIN	4014586883618
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

**FEIN ErgoGrip** kampinis šlifuko su ergonomiškai pritaikyta rankena, kad dirbti būtų lengva ir patogiu. Galima suimti ir su pirštinėmis. Tinka aukštuminiams darbams. Galingas variklis nuima daug medžiagos ir mažai vibruoja. **Modelis su saugos jungikliu ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo**, dirbti galima tik dviem rankomis.

#### Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, 1 pora flanšų, antivibracine rankena, raktu, FIXTEC greitojo užveržimo veržle.

Gamintojo pavadinimas: WSG17-125PRT

Naudojama galia: 1700 W

maksimalus sūkių skaičius: 11 000 min<sup>-1</sup>

maksimalus disko Ø: 125 mm

maksimalus pjovimo gylis: 33 mm

Svoris: 2,4 kg

### Techninis aprašymas

Saugos jungiklis	taip
maksimali vibracija pagal EN	2,1 m/s <sup>2</sup>
Svoris	2,4 kg
maksimalus pjovimo gylis	33 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip

maksimalus sūkių skaičius	11 000 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	WSG17-125PRT
Naudojama galia	1700 W
maksimalus disko Ø	125 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis