



Įrankių lagaminas servisui su dugno įdėklu ir įrankių lentomis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	692830
GTIN	4045197806222
Produktų klasė	61G

Aprašas

Aprašymas:

Lagamino įdėklas iš polikarbonato pagamintas slėginio liejimo būdu. Polikarbonato privalumai yra labai plastiški smūgiams, tvirti, standūs ir kieti plačiame temperatūros diapazone. Aliumininiai rėmai su plastikiniais buferiniais kampais, integruota kodine spyna ir lagamino dangčio fiksatoriumi.

Vidinė įranga, kai vidinis aukštis 185 mm:

1 dugno įdėklas su dangčiu ir 12 dvigubų elastinių kilpų. Dugno įdėkle yra 2 skersiniai skirtukai, 6 skiriamosios juostos ir 10 įdedamų dėžučių. 1 įrankių lenta su 9 skyrelių ir skyrius dokumentams priekinėje ir galinėje pusėje. 1 įrankių lenta su 6 skyrelių ir skyrius dokumentams priekinėje ir galinėje pusėje.

Medžiaga: PC

Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti

Įrankių laikymo būdas: Tekinimo laikiklis

Lagamino apkrova: 35 kg

Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Vidinis ilgis: 435 mm

Vidinis plotis: 275 mm

Vidinis aukštis: 185 mm

Svoris: 6,2 kg

Techninis aprašymas

Svoris	6,2 kg
Vidinis ilgis	435 mm
Vidinis aukštis	185 mm
Vidinis plotis	275 mm
Medžiaga	PC
Įrankių laikymo būdas	Skyreliai įrankiams užkišti
Įrankių laikymo būdas	Tekinimo laikiklis
Lagamino apkrova	35 kg
Lagamino savybės	tinka skrydžiams

Priedai

Apsauginis kilimėlis	692800
Įrankių lenta su 6 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692847
Skirtukų rinkinys 1/2 dugno įdėklui (2 skersiniai skirtukai, 6 skiriamosios juostos)	692850
Dėžučių rinkinys 1/2 dugno įdėklui (10 dėžučių, 4 dydžiai)	692855
Lagamino diržas su TSA kodine spyna (140×5 cm)	692860
Skirtukų rinkinys dugno įdėklui (3 skersiniai ir 12 vertikalių skirtukų)	692852
Įrankių lenta su 9 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692845