

Garant**Įrankių servisui lagaminas su dugno įdėklu ir įrankių lentomis su nuimamais ratukais****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	692835
GTIN	4045197806239
Produktų klasė	61G

Aprašymas**Modelis:**

Lagamino įdėklas iš polikarbonato pagamintas slėginio liejimo būdu. Polikarbonato privalumai yra labai plastiški smūgiams, tvirti, standūs ir kieti plačiame temperatūros diapazone. Aliumininiai rėmai su plastikiniais buferiniais kampais, integruota kodine spyna ir lagamino dangčio fiksatoriumi.

Vidinė įranga, kai vidinis aukštis 185 mm:

1 dugno įdėklas su dangčiu ir 12 dvigubų elastinių kilpų. Dugno įdėkle yra 2 skersiniai skirtukai, 6 skiriamosios juostos ir 10 įdedamų dėžučių. 1 įrankių lenta su 9 skyrelių ir skyrius dokumentams priekinėje ir galinėje pusėje. 1 įrankių lenta su 6 skyrelių ir skyrius dokumentams priekinėje ir galinėje pusėje.

Su **nuimamais ratukais**, 4-guba teleskopine rankena bei guoliniais ratukais. Nulenkiama rankena su 3 papildomais skyreliais.

Techninis aprašymas

Svoris	8,3 kg
Vidinis plotis	275 mm

Vidinis aukštis	185 mm
Vidinis ilgis	435 mm
Medžiaga	PC
Įrankių laikymo būdas	Tekinimo laikiklis
Įrankių laikymo būdas	Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova	35 kg
Lagamino savybės	tinka skrydžiams
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

Priedai

Skirtukų rinkinys 1/2 dugno įdėklui (2 skersiniai skirtukai, 6 skiriamosios juostos)	692850
Įrankių lenta su 6 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692847
Apsauginis kilimėlis	692800
Lagamino diržas su TSA kodine spyna (140×5 cm)	692860
Įrankių lenta su 9 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692845
Dėžučių rinkinys 1/2 dugno įdėklui (10 dėžučių, 4 dydžiai)	692855
Skirtukų rinkinys dugno įdėklui (3 skersiniai ir 12 vertikalių skirtukų)	692852