



Įrankių lagaminas servisui su dugno įdėklu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	692838
GTIN	4045197806246
Produktų klasė	61G

Aprašas

Aprašymas:

Lagamino įdėklas iš polikarbonato pagamintas slėginio liejimo būdu. Polikarbonato privalumai yra labai plastiški smūgiams, tvirti, standūs ir kieti plačiame temperatūros diapazone. Aliumininiai rėmai su plastikiniais buferiniais kampais, integruota kodine spyna ir lagamino dangčio fiksatoriumi.

Vidaus įranga, kai aukštis 185 mm:

1 dugno įdėklas su dangčiu ir 12 dvigubų elastinių kilpų. Komplektuojama individualiai.

Medžiaga: PC

Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkšti

Įrankių laikymo būdas: Tekinimo laikiklis

Lagamino apkrova: 35 kg

Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Vidinis ilgis: 435 mm

Vidinis plotis: 275 mm

Vidinis aukštis: 185 mm

Svoris: 4,7 kg

Techninis aprašymas

Svoris	4,7 kg
Vidinis ilgis	435 mm
Vidinis plotis	275 mm
Vidinis aukštis	185 mm
Medžiaga	PC
Įrankių laikymo būdas	Skyreliai įrankiams užkišti
Įrankių laikymo būdas	Tekinimo laikiklis
Lagamino apkrova	35 kg
Lagamino savybės	tinka skrydžiams

Priedai

Lagamino diržas su TSA kodine spyna (140×5 cm)	692860
Dėžučių rinkinys 1/2 dugno įdėklui (10 dėžučių, 4 dydžiai)	692855
Įrankių lenta su 6 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692847
Apsauginis kilimėlis	692800
Skirtukų rinkinys 1/2 dugno įdėklui (2 skersiniai skirtukai, 6 skiriamosios juostos)	692850
Skirtukų rinkinys dugno įdėklui (3 skersiniai ir 12 vertikalių skirtukų)	692852
Įrankių lenta su 9 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692845