

FLEX**Poliruoklis TRINOX FLEX, Tipas: BSE14-3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Produktų klasė	03S

Aprašymas**Modelis:****Galingas poliruoklis TRINOFLEX BSE 14-3 100 su elektroniniu greičio reguliatoriumi.**

- **Sūkių skaičiaus reguliatorius ir pastovumas išlaikomas tachometriniu generatoriumi.**
- **Tolygus paleidimas, apsauga nuo perkrovos ir pakartotinio paleidimo blokatoriumi po srovės atjungimo.**
- **Pilnai įlieta elektronikos sistema apsaugo nuo dulkių sukeltų pažeidimų.**

Paskirtis:

Satinavimui, poliravimui, nušlavimui, išlyginimui, rūdžių nuvalymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekimo sudėtis:

Poliruoklis BSE14-3 100, 1 šlifavimo priedėlis satinavimui BS100.

Gamintojo pavadinimas: BSE 14-3 100

Naudojama galia: 1400 W

Sūkių skaičiaus diapazonas: 1000 - 3500 min⁻¹

Įrankio tvirtinimo laikiklis: 19

Poliravimo įrankio ilgis: 100 mm

maksimalus poliravimo įrankio Ø: 125 mm

Techninis aprašymas

Įrankio tvirtinimo laikiklis	19
Gamintojo pavadinimas	BSE 14-3 100
Sūkių skaičiaus diapazonas	1000 - 3500 min ⁻¹

maksimali vibracija pagal EN	0 m/s ²
Poliravimo įrankio ilgis	100 mm
Naudojama galia	1400 W
maksimalus poliravimo įrankio Ø	125 mm
Svoris	2,9 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Poliruoklis

Priedai

Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 180	568538 180
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 120	568538 120
Tvirtinimo cilindro Ø 100×100 mm Tipas AIR	568577 AIR
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 280	568535 280
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumo palyginimas 280	568558 280
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 80	568535 80
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumo palyginimas 180	568558 180
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 240	568538 240
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 120	568532 120
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 40	568532 40
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 280	568538 280
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 600	568538 600
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 80	568532 80
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumo palyginimas 100	568558 100
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 120	568535 120
Mini šlifavimo juosta Ø 100×100 mm Grūdėtumas 60	568532 60