

FLEX**Poliruoklis TRINOX FLEX, Tipas: SET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077751 SET
GTIN	4030293187184
Produktų klasė	03S

Aprašymas**Modelis:****Galingas poliruoklis TRINOFLEX BSE 14-3 100 su elektroniniu greičio reguliatoriumi.**

- **Sūkių skaičiaus reguliatorius ir pastovumas išlaikomas tachometriniu generatoriumi.**
- **Tolygus paleidimas, apsauga nuo perkrovos ir pakartotinio paleidimo blokaoriumi po srovės atjungimo.**
- **Pilnai įlieta elektronikos sistema apsaugo nuo dulkių sukeltamų pažeidimų.**

Unikalus įrankių rinkinys su greitaveike mova sistemų „Satinavimas“ ir „Vamzdžių šlifavimas juostomis“ priemonių keitimui be įrankio.

Paskirtis:

Satinavimui, poliravimui, nušlavimui, išlyginimui, rūdžių nuvalymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekimo sudėtis:

Poliruoklis BSE14-3 100, 1 šlifavimo priedėlis satinavimui BS100. Su 1 šlifavimo priedu satinavimui BS 100, 1 guminiu voleliu, 1 oro siurbliu, 1 neaustine šlifavimo medžiaga A 280/smulkus, 17 dalių šlifavimo movų rinkiniu, 1 transportavimo lagaminu L-BOXX® 238.

15 dalių šlifavimo movų rinkinį sudaro:

- **1 šlifavimo mova MESHFLEX A 400.**
- **po 3 šlifavimo movas ZIRCOFLEX P 80; P 120.**
- **3 šlifavimo movos CERAFLEX K 120.**
- **3 šlifavimo movos P180**
- **po 1 Superfinishing-movą apdailai S600; S 1500.**

Techninis aprašymas

Įrankio tvirtinimo laikiklis	19
Sūkių skaičiaus diapazonas	1000 - 3500 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	0 m/s ²
Poliravimo įrankio ilgis	100 mm
Svoris	2,9 kg
Naudojama galia	1400 W
Pakuotė	Lagaminas
maksimalus poliravimo įrankio Ø	125 mm
Gamintojo pavadinimas	BSE 14-3 100 Set
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Poliruoklis