

## Garant

**VHM grąžtas su vidiniu aušinimu vienkryptė orientacija DIN 6535 HA, Deimantinė, Ø DC m7: 6 mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	122532 6
GTIN	4045197506900
Produktų klasė	11Y

## Aprašymas

### Modelis:

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp<sup>3</sup>** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

Su **2-guba kalibruojančiąja pjovimo juoste**, optimaliomis naudojimo sąlygomis, galima gauti ypatingo tikslumo (**apvalią kiaurymę < 15 µm standartinės tolerancijos IT 7**) ribose. Mažesnis išskiriamas šilumos kiekis dėl **naudojamo vidinio aušinimo** leidžia **dirbti didesniais pjovimo režimais.**

### Rekomendacija:

#### maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5 × nominalus Ø.

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L<sub>2</sub>: 35 mm

Bendras ilgis L: 82 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Pastūma f GFK CFK: 0,11 mm/aps,

## Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	44 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Pastūma f GFK CFK	0,11 mm/aps,
Nominalusis $\varnothing D_c$	6 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	m7
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	82 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	35 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo gylis iki	5xD
Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešininė
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas