

**Garant**
**VHM grąžtas cilindrinio kotu daugiakrypčio pluošto DIN 6535 HA,  
Deimantinė, Ø DC m7: 3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122522 3
GTIN	4045197465856
Produktų klasė	11Y

**Aprašymas**
**Modelis:**

Naujausios kartos grąžtu su **kristaliniu deimantiniu sluoksniu sp<sup>3</sup>** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. 90° viršūnės kampas** ir speciali geometrija **leidžia išvengti sluoksniavimosi.**

**Su pjaunančiąja kreipiančiąja briauna**, kad būtų išvengta sluoksniavimosi, pluošto išlindimo ir užvartų susidarymo, kai medžiagos pluošto orientacija yra **vienkryptė.**

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Parduodama **su 1/100 žingsniu** pagal lentelę.

**Atkreipkite dėmesį į minimalius konfigūruojamų dydžių užsakymo kiekius:**

Ø diapazonas 1,01 – 2,99 mm: **10 vnt.**

Ø diapazonas 3,01 – 9,99 mm: **5 vnt.**

Ø diapazonas 10,01 – 11,99 mm: **3 vnt.**

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h6
Pastūma f GFK CFK	0,06 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	m7
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Bendras ilgis L	66 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	23,5 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Modelis	5xD
Smailas kampas	90 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PMMA, akrilas	ribotai tinka	150 m/min	N
PE-HD	ribotai tinka	140 m/min	N
PA 66	ribotai tinka	130 m/min	N
PEEK	ribotai tinka	120 m/min	N
PF 31	ribotai tinka	100 m/min	N
PVDF GF20	tinka	110 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	90 m/min	N
PEEK GF30	tinka	80 m/min	N
PTFE CF25	tinka	90 m/min	N
PEEK CF30	tinka	80 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
GFK, CFK	tinka	100 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N

drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka
Oras	tinka