



Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina, Tipas: EKF300



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078121 EKF300
GTIN	4250187507229
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

Nusklembimo mašina su tolygiu paleidimu ir šilumine apsauga, kompaktiškos konstrukcijos, apdirbti tiesiems kraštams, vidiniams ir išoriniams spinduliams bei kiaurymėms nuo Ø 22 mm. Galima tiksliai nustatyti mažą nuožulą užvartų nuėmimui, taip pat ir plačią. Su patobulinta peilio galvute, kad reikėtų mažiau jėgos pjaunant. Nuožula 30° – plotis tolygiai 0 – 5 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su frezomis, **3 HM** keičiamomis plokštelėmis, kabliu drožlėms Nr. 084520, lagaminu.

Pastaba:

kreipiamajam ratukui reikalingas mažiausiai 2 mm ruošinio kraštų aukštis.

Techninis aprašymas

Ilgis	310 mm
Tinklo įtampa	230 V
Naudojama galia	1500 W
Svoris	4 kg

maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Aukštis	295 mm
Gamintojo pavadinimas	EKF300
Plotis	138 mm
Nuožula	30°
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina

Priedai

HM keičiamų plokštelių rinkinys, 3 vnt., SHM 200plienui Tipas SHM200	078128 SHM200
Frezavimo įrankiai 3 pjovimo briaunos Tipas ZFR300	078133 ZFR300
Atsarginis varžtas EKF keičiamai plokštelei Modelis SCREW	078127 SCREW