



Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina, Tipas: EKF452



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078121 EKF452
GTIN	4250187507267
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

Nusklembimo mašina su tolygiu paleidimu ir šilumine apsauga, kompaktiškos konstrukcijos, apdirbti tiesiems kraštams, vidiniams ir išoriniams spinduliams bei kiaurymėms nuo Ø 22 mm. Galima tiksliai nustatyti mažą nuožulą užvartų nuėmimui, taip pat ir plačią. Su patobulinta peilio galvute, kad reikėtų mažiau jėgos pjaunant. Spindulys R 2,5 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su frezomis, **3 HM** keičiamomis plokštelėmis, kabliu drožlėms Nr. 084520, lagaminu.

Pastaba:

kreipiamajam ratukui reikalingas mažiausiai 2 mm ruošinio kraštų aukštis.

Techninis aprašymas

Tinklo įtampa	230 V
Naudojama galia	1500 W
Ilgis	310 mm
Gamintojo pavadinimas	EKF452

Plotis	138 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Svoris	4 kg
Aukštis	295 mm
Spindulys	2,5 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina

Priedai

HM keičiamų plokštelių rinkinys, 3 vnt., SHM 202plienui, spindulys 2,5 mm Tipas SHM202	078131 SHM202
Atsarginis varžtas EKF keičiamai plokštelei Modelis SCREW	078127 SCREW
Frezavimo įrankiai3 pjovimo briaunos Tipas ZFR452	078133 ZFR452