



Akumulatorinis / elektrinis radijas, Tipas: M18JSR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, nuo drėgmės apsaugotas (IP54) radijas statyboms, naudojamas tiek prijungus prie tinklo, tiek ir su akumuliatoriumi.

- **USB prievadas mobiliesiems įrenginiams įkrauti.**
- **AUX įėjimas, skirtas prijungti išoriniams grotuvams.**
- **LCD skaitmeninis laikrodis su baterijomis.**
- **Valdymas su 18 voltų Milwaukee akumuliatoriais arba su 220–240 voltų kintama srove.**

Labai naši garso sistema su AM / FM imtuvu.

- **Du garsiakalbiai su pasyviomis membranomis sukuria aiškų sodrąaus boso garsą.**
- **Skaitmeninis derintuvas su 10 saugojimo vietų.**
- **Tvirtas dizainas apsaugo radijo grotuvą nuo vandens pusrų ir dulkių statybvietyje.**
- **Skyrius saugiam MP3 grotuvų laikymui.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Yra tinklo kabelis, 2 baterijos, AUX jungties kabelis, be akumuliatorių.

Techninis aprašymas

Sąsaja	USB sąsaja
Gamintojo pavadinimas	M18JSR-0
Aukštis	200 mm
Ilgis	400 mm
Plotis	400 mm
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Svoris	5 kg
Akumuliatorių kiekis	0
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Radijas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumuliatorius M18B5 Akumuliatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC