



Akumuliatorinis / elektrinis radijas, Tipas: M18JSRDAB



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073960 M18JSRDAB
GTIN	4002395167760
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, nuo drėgmės apsaugotas (IP54) radijas statyboms, naudojamas tiek prijungus prie tinklo, tiek ir su akumuliatoriumi.

- **USB prievadas mobiliesiems įrenginiams įkrauti.**
- **AUX įėjimas, skirtas prijungti išoriniams grotuvams.**
- **LCD skaitmeninis laikrodis su baterijomis.**
- **Valdymas su 18 voltų Milwaukee akumuliatoriais arba su 220–240 voltų kintama srove.**

Labai naši garso sistema su skaitmeniniu radiju DAB+ir FM imtuvu.

- **Du garsiakalbiai su pasyviomis membranomis sukuria aiškų sodrąaus boso garsą.**
- **Skaitmeninis derintuvas su 10 saugojimo vietų.**
- **Tvirtas dizainas apsaugo radijo grotuvą nuo vandens pusrų ir dulkių statybvietyje.**
- **Skyrius saugiam MP3 grotuvų laikymui.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Yra tinklo kabelis, 2 baterijos, AUX jungties kabelis, be akumuliatorių.

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Svoris	5 kg
Gamintojo pavadinimas	M18JSRDAB+-0
Ilgis	400 mm
Sąsaja	USB sąsaja
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Aukštis	200 mm
Akumuliatorių kiekis	0
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis	Radijas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C