



Hidraulinis akumuliatorinis pramuštuvas su matricomis, Tipas: M18HKP-SET



Užsakymo data

Užsakymo numeris

078252 M18HKP-SET

GTIN

4002395138920

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

FORCE LOGIC™ hidraulinis 60 kN akumuliatorinis pramuštuvas muša kiaurymes iki Ø 100 mm 3 mm pliene arba 2,5 mm aukštos kokybės pliene.

- **Su 3/4 16 UNF vidiniu sriegiu prietaise.**
- **Greitojo keitimo sistema su laikikliu be rakto galima spaudą ir matricą uždėti atskirai nuo įrankio.**
- **Tinka standartiniai rinkoje esantys priedai.**
- **Matrica su taikinio kryžme, todėl lengva ištiesinti.**

Tiekimo sudėtis:

Įkroviklis M12-18C, transportavimo lagaminas, po 1 įtempimo varžtą 11,1 mm (7/16-20 UNF) ir 19 mm (3/4-16 UNF), greitojo keitimo sistema su laikikliu be įrankių, spaudu ir matricomis su UNF sriegiais kiaurymėms, kurių dydis: M16, M20, M25, M32, M40.

Pastaba:

Tinkamus skylmušius su metriniu sriegiu Nr. 834000 ir t.t. (tik ne dyd. 12,5) ir jiems reikalingus užtraukimo varžtus 834070 rasite produktų grupėje 83.

Techninis aprašymas

maksimalus skersmuo	100 mm
Akumulatoriaus talpa	2 Ah
Gamintojo pavadinimas	M18HKP-201CA
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
maks. spaudos gylis pliene	3 mm
Svoris	2,3 kg
Pakuotė	Lagaminas
maks. spaudos gylis aukštos kokybės pliene	2,5 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Štampavimo jėga	60 kN
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Kiaurymių pramuštuvai

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumulatorius M18B2 Akumulatoriaus tipas MB18	073827 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C