



1/4 colio keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 13 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630068 6
GTIN	4062406230173
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632420 dyd. 50; 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Aukštis: 47 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-13 mm

Techninis aprašymas

6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-13 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas

Dalių skaičius	13
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	149 mm
Aukštis	47 mm
Paviršius	chromuoti
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632420 150
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 8 mm	631020 8
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633520 1/4
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 5 mm	631020 5
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 13 mm	631020 13
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 7 mm	631020 7
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 630068	630324 630068
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 10 mm	631020 10
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 11 mm	631020 11
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632420 50
Sisteminė dėžė Tipas 2	630323 2
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 6 mm	631020 6
6-briaunė 1/4 colio Rakto dydis 4 mm	631020 4