



Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 43 vnt., Atsuktuvų skaičius: 43



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 630038 43 |
| GTIN | 4062406230166 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Varmosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M20.

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M18.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 11 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 colio galvutės, 12-briaunės: 13 vnt. Nr. 642120 dyd. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 3 vnt. Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5

1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643220 dyd. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029

1/2 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641320 dyd. 295

1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 1/4

1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 632420 dyd. 50; 150

1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 641020 dyd. 130; 255

1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4

1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620 dyd. 1/2

terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4

terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640190 dyd. 1/2

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas |
| Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė |
| 12-briaunių galvučių dydžių ribos | 13-32 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Dalių skaičius | 43 |
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-13 mm |
| 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-14 mm |
| Pakuotė | ABS plastiko dėžė |
| Ilgis | 507 mm |
| Plotis | 227 mm |
| Aukštis | 62 mm |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm | 631020 4 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm | 631020 8 |
| 1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4 | 633520 1/4 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm | 631020 13 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm | 631020 6 |
| Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 630038 | 630324 630038 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm | 631020 7 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm | 643220 12 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm | 631020 5 |

| | |
|---|------------|
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm | 641020 255 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm | 643220 8 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm | 631020 11 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm | 631020 4,5 |
| 1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm | 632420 150 |
| Sisteminė dėžė Tipas 5 | 630323 5 |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 4 mm | 631720 4 |
| Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4 | 632090 1/4 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm | 631020 10 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm | 631020 5,5 |
| 1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2 | 641620 1/2 |
| Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm | 633029 116 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm | 643220 14 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm | 643220 6 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm | 643220 10 |
| Perjungiamo 1/2 colio terklė su išmetikliu Tipas 1/2 | 640190 1/2 |
| Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150 | 632840 150 |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 5 mm | 631720 5 |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm | 641020 130 |
| Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 295 mm | 641320 295 |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 3 mm | 631720 3 |
| 1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm | 632420 50 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm | 631020 9 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm | 642120 16 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm | 642120 24 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 15 mm | 642120 15 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm | 642120 22 |

| | |
|--|-----------|
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm | 642120 13 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm | 642120 27 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm | 642120 21 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 30 mm | 642120 30 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 14 mm | 642120 14 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm | 642120 19 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm | 642120 17 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 32 mm | 642120 32 |
| 12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm | 642120 18 |