

**Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 29 vnt., Tipas: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	630368 6
GTIN	4062406230203
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8

ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6 ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2,5 – M5.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

galvutės, 6-briaunės: 4 vnt. Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5; 6

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. panašus į Nr. 675200 dyd. 1; 2; 3

antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. panašus į Nr. 675250 dyd. 4; 5,5; 8

antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. Nr. 676800 dyd. 4/4

skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029

įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 150

ilgintuvai: 1 vnt. 75 mm

1 vnt. Nr. 632420 dyd. 150

šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4

terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Dalių skaičius	29
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-13 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	257 mm
Plotis	149 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 5,5 mm	675250 5,5
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 8 mm	675250 8
Adapteris Tipas 4/4	676800 4/4
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632420 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631020 11
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675200 3/25
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631020 10
Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 Ašmenų plotis 4 mm	675250 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631020 8

Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150	632840 150
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 630368	630324 630368
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631020 13
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 5 mm	631720 5
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 4 mm	631720 4
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 6 mm	631720 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631020 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631020 5
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633520 1/4
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675200 2/25
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631020 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631020 6
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675200 1/25
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 3 mm	631720 3
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631020 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631020 9
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Sisteminė dėžė Tipas 2	630323 2