



Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 42 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	630329 6
GTIN	4062406230722
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M10.

Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 – M6, ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2 – M4 ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 13 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 4 vnt. panašūs į Nr. 675240, dyd. 3; 4; 5; 6
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. kaip Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. kaip Nr. 675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: 7 vnt. kaip Nr. 675340 dyd. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25;
TX30; TX40
skersinė rankena: 1 vnt. panašūs į Nr. 633029, dyd. 116
įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 150
ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 632420 dyd. 50; 100
šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4 su išmetikliu

jungiamasis kotas E 6,3: 1 vnt., panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K, skirtas 1/4 colio antgaliams C 6,3
 jungiamasis kaištis: 1 antgalio kotas mova E 6,3 – kvadratas 1/4 colio
 perėjimas antgaliams: 1 vnt. Nr. 676800 1/4 colio keturbriaunis – 1/4 colio antgalio laikiklis
 sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvai
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvai
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	3-6 mm
Dalių skaičius	41
6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-14 mm
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	174 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Adapteris Tipas 4/4	676800 4/4
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675310 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX8	675340 TX8
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631020 11
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675310 3/25
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675310 2/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX40	675340 TX40
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675320 1/25
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 630329	630324 630329
Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632090 1/4
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675340 TX25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631020 13
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 14 mm	631020 14
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631020 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631020 9
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX30	675340 TX30
Sisteminė dėžė Tipas 2	630323 2
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150	632840 150
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675320 3/25
Rutulinis jungiamasis antgalis Tipas 2	650005 2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631020 4
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675320 2/25
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631020 8
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 100 mm	632420 100

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631020 10
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632420 50
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631020 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675340 TX15
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631020 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631020 6
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675340 TX10
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633520 1/4
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5