



Keturbriaunių 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys 19 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	633918 6
GTIN	4062406230746
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 637220.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M5 – M14.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 14 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 635720

Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 635420 dyd. 75; 240

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 636220

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 635090

sudėta į: ABS plastiko dėžę

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
6-briaunių galvučių dydžių ribos	8-22 mm

Dalių skaičius	19
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	357 mm
Plotis	174 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635720 200
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636220 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635420 75
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas 3/8	635090 3/8
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 633918	630324 633918
Sisteminė dėžė Tipas 3	630323 3