



Perjungiamoji terškė, 1/4" su išmetikliu, Tipas: 1/4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatacavimo trukmę.

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Dantų skaičius: 36

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	125 mm
Dantų skaičius	36
Darbinis kampas	10 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terkšlė