



Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 16 vnt., Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637718 12
GTIN	4062406230814
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 13 vnt. dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 ilgintuvai: Nr. 641020 dyd. 130; 255

1 terkšlė: Nr. 640190

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Dalių skaičius	16
12-briaunių galvučių dydžių ribos	10-34 mm
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	407 mm
Plotis	227 mm
Aukštis	62 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640190 1/2
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm	641020 255
Sisteminė dėžė Tipas 4	630323 4
1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm	641020 130
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 637718	630324 637718