

**HOLEX****6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvūčių rinkinys 10 vnt., Antgalių kiekis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	639408 10
GTIN	4062406230869
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

**Paskirtis:**

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M27.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Galvutės,

6-briaunės: 10 vnt. Nr. 643220

dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Laikoma: ABS plastiko dėžė

**Techninis aprašymas**

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-19 mm
Dalių skaičius	10
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus

Ilgis	257 mm
Plotis	149 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Galvutė

## Priedai

6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643220 8
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643220 14
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643220 6
Sisteminė dėžė Tipas 2	630323 2
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643220 10
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643220 12
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643220 4
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 17 mm	643220 17
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 19 mm	643220 19
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643220 7
Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 639408	630324 639408
6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643220 5