



### 3/8 colio perjungiamo terkšlė, Tipas: 3/8



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Produktų klasė	62A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

##### Standartas:

##### DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

##### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

##### Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

Dantų skaičius: 38

#### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	195 mm
Dantų skaičius	38
Darbinis kampas	9,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Terkšlė