



Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 33 vnt., Tipas: 12



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 638018 12 |
| GTIN | 4062406230852 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 – M18.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 19 vnt. dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643220 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Skersinė rankena: 1 vnt. 641320 dyd. 295

Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641020 75; 125; 250

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 641620 dyd. 1/2

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640190 dyd. 1/2

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|--------|
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Dalių skaičius | 33 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos | 8-34 mm |
| 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 4-14 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Ilgis | 507 mm |
| Plotis | 227 mm |
| Aukštis | 62 mm |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm | 643220 10 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm | 643220 5 |
| Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 638018 | 630324 638018 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm | 643220 6 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm | 643220 8 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm | 643220 12 |
| Skersinė 1/2 colio rankena Visas ilgis 295 mm | 641320 295 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm | 643220 14 |
| 1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2 | 641620 1/2 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm | 643220 4 |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 75 mm | 641020 75 |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm | 641020 130 |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm | 641020 255 |
| 6-briaunė galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm | 643220 7 |
| Sisteminė dėžė Tipas 5 | 630323 5 |
| Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2 | 640190 1/2 |