

**Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 16 vnt., Tipas: 6****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 637718 6 |
| GTIN | 4062406230807 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**. Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 – M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės: 13 vnt. dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 ilgintuvai: Nr. 641020 dyd. 130; 255

1 terkšlė: Nr. 640190

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Dalių skaičius | 16 |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės |
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos | 10-34 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |

| | |
|----------------|-------------------|
| Pakuotė | ABS plastiko dėžė |
| Ilgis | 407 mm |
| Plotis | 227 mm |
| Aukštis | 62 mm |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

Priedai

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 130 mm | 641020 130 |
| Putplasčio įdėklas Tinka rinkiniui 637718 | 630324 637718 |
| 1/2 colio ilgintuvas visas ilgis 255 mm | 641020 255 |
| Sisteminė dėžė Tipas 3 | 630323 3 |
| Sisteminė dėžė Tipas 4 | 630323 4 |
| Perjungiamas 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2 | 640190 1/2 |