



Ilgų galvučių rinkinys, 1/4 colio kvadratas 35 vnt., Tipas: 6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 630308 6 |
| GTIN | 4062406230890 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M2 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 – M8.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

galinės galvutės, 6-briaunės, ilgos: 12 vnt. Nr. 631415 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Galvutės, 6-briaunės: 6 vnt. Nr. 631720 dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Skersinė rankena: 1 vnt. panašus į Nr. 633029

Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632840 dyd. 150

Ilgintuvas: 1 vnt. Nr. 632420 dyd. 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520 dyd. 1/4

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632090 dyd. 1/4

Laikoma: ABS plastiko dėžė

Aukštis: 47 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-13 mm

6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 2,5-8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-13 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Dalių skaičius | 35 |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvus |
| Perdavos profilis | 6-briaunė galvutė |
| 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 2,5-8 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Pakuotė | ABS plastiko dėžė |
| Ilgis | 357 mm |
| Plotis | 174 mm |
| Aukštis | 47 mm |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |

Priedai

| | |
|---|------------|
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpas Šešiabriaunis 6 mm | 631720 6 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 6 mm | 631415 6 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 4,5 mm | 631020 4,5 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 10 mm | 631020 10 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 5 mm | 631415 5 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 7 mm | 631020 7 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 9 mm | 631020 9 |
| Skersinė rankena 1/4 colio visas ilgis 116 mm | 633029 116 |
| Istatoma rankena, 1/4 colio visas ilgis 150 | 632840 150 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 13 mm | 631020 13 |
| Sisteminė dėžė Tipas 3 | 630323 3 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 5 mm | 631020 5 |
| | 631720 5 |

6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpas
Šešiabriaunis 5 mm

| | |
|---|---------------|
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 10 mm | 631415 10 |
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpas Šešiabriaunis 4 mm | 631720 4 |
| Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4 | 632090 1/4 |
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpas Šešiabriaunis 8 mm | 631720 8 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 5,5 mm | 631415 5,5 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 13 mm | 631415 13 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 11 mm | 631415 11 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 11 mm | 631020 11 |
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpas Šešiabriaunis 3 mm | 631720 3 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 7 mm | 631415 7 |
| Putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 630308 | 630324 630308 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 12 mm | 631020 12 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 12 mm | 631415 12 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 5,5 mm | 631020 5,5 |
| Kardaninis šarnyras 1/4 colių Tipas 1/4 | 633520 1/4 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 4 mm | 631020 4 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 8 mm | 631020 8 |
| Ilgintuvas 1/4 colių visas ilgis 150 mm | 632420 150 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 9 mm | 631415 9 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 6 mm | 631020 6 |
| 6-briaunė 1/4 colio atsuktuvo galvutė trumpas Šešiabriaunis 2,5 mm | 631720 2,5 |
| 6-briaunė galvutė 1/4 colio ilga Rakto dydis 8 mm | 631415 8 |