

HOLEX**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, BT 50 A = 100, Virbo Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302957 27
GTIN	4062406231033
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotas nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹.
Forma A.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.

Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Atsarginis žiedas Nr. 309870	27
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	48 mm

Virbo $\varnothing d_1$	27 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Užspaudimo $\varnothing D_1$	27 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė