



Pjovimo galvų griebtuvas Forma A, BT 40 A = 100, Virbo \varnothing d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303027 22
GTIN	4062406231064
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.

Visi kotai nušlifuoti naudojant smulkius stiklo karoliukus. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min⁻¹.
Forma A.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing D	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Virbo \varnothing d ₁	22 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Užspaudimo \varnothing D ₁	22 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	JIS B6339

Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas