


Garant**12-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 630929 10 |
| GTIN | 4062406231118 |
| Produktų klasė | 61A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

Standartas:**DIN 3124****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 14,5 mm |
| Ilgis | 25 mm |
| Rakto dydis | 10 mm |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in |
| Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Galvutė |