

Garant**SEET 1305 AGSR, HB8630, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.

Pastaba:

Geresnės kokybės paviršiui išgauti reikia naudoti kartu su Nr. 213596 UNI.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5... 1 \times D / a_{pmax} = 4mm$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,22 mm
Tipas	INOX
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SEET 1305 AGSR
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		