



## Pneumatinis suktuvas, Tipas: S2480

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	079161 S2480
GTIN	4589484319243
Produktų klasė	03R

### Aprašymas

#### Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti **6,3 bar** oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu Ø. Universalūs suktuvai su 1/4 colio greitojo keitimo griebtuvu antgaliams E6,3 (žr. nuo Nr. 674200), perjungiamo **dešinine / kairine eiga**. Su smūginiu mechanizmu (sūkio momentas mažai didėjantis).

#### Atsarginė dalis:

**Rinkiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits):** keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Sūkių momento ribos: 6 – 13 Nm

maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9): M5

maksimalus sūkių skaičius: 6500 min<sup>-1</sup>

Įrankių laikiklio matmenys: 1/4 in

maksimalus oro poreikis: 600 l/min

Prijungimo sriegis: BSP

### Techninis aprašymas

Svoris	0,78 kg
maksimali vibracija pagal EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
maksimalus sūkių skaičius	6500 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	S2480
maksimalus oro poreikis	600 l/min

Sūkių momento ribos	6 – 13 Nm
Darbinis triukšmas	90 dB(A)
maksimalus varžto Ø (8,8 - 12,9)	M5
Ilgis	132 mm
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	BSP