

**PRYOR****Plieno tipai keičiami po vieną prie Nr. 085480, Šrifto aukštis / ženklas: 5/Rmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085481 5/R
GTIN	5022044022126
Produktų klasė	08W

**Aprašymas****Modelis:**

dydis 1,5/\* iki dydžio 5/\* = skaičius (0 - 9), raidė (A -Z) ir simbolis (, /, +, -, taškas, kablelis).  
dydis 1,5LEER iki dydžio 5LEER – tarpas.

**Pastaba:**

**Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.**

Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/\*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1, 3/A arba 3/ ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Šrifto aukštis	5 mm
Ženklas	R
spaudų aukštis	8 mm
Spaudų gylis	19,05 mm
spaudų plotis	4,8 mm
Produkto rūšis	Rankinis smūginis spaudas

