

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 11×D,
Sistema / koto Ø: DM/40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Tiekimo sudėtis:**

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{\min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 528 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 196 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 160 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 3

Techninis aprašymas

neužspaudžiamas diapazonas S	196 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	160 mm
Sistema	DM
Montavimo varžtų rinkinys	269026 3
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Bendras ilgis L	528 mm

tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264838; 264839
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	11×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis