

Garant
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 8xD,
Sistema / koto Ø: QC/20**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Produktų klasė	29E

Aprašymas
Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{\min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 200 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 84 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 80 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 1

Techninis aprašymas

rekomenduojamas užspaudimo ilgis	80 mm
Sistema	QC
neužspaudžiamas diapazonas S	84 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Bendras ilgis L	200 mm

tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264834; 264835
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	8xD
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis