

Garant**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 8xD,
Sistema / koto Ø: DM/50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Produktų klasė	29E

Aprašymas**Tiekimo sudėtis:**

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{\min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 518 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 5 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 179 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 200 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 3

Techninis aprašymas

neužspaudžiamas diapazonas S	179 mm
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	5 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	200 mm
Sistema	DM
Montavimo varžtų rinkinys	269026 3
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207

Bendras ilgis L	518 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264838; 264839
Serija	Master Mute
Ištekimo gylis iki	8×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

Priedai

Tvirtinimo varžtų rinkinys Tipas 3	269026 3
------------------------------------	----------