

Garant
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 8xD,
Sistema / koto Ø: QC/32**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Produktų klasė	29E

Aprašymas
Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 320 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 6 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 124 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 128 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 1

Techninis aprašymas

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	6 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	124 mm
Sistema	QC
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	128 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207

Bendras ilgis L	320 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264834; 264835
Serija	Master Mute
Ištekimo gylis iki	8×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis