

Garant
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 11×D,
Sistema / koto Ø: QC/25**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Produktų klasė	29E

Aprašymas
Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 330 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 2,5 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 125 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 100 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 1

Techninis aprašymas

neužspaudžiamas diapazonas S	125 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	100 mm
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	2,5 mm
Sistema	QC
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208

Bendras ilgis L	330 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264834; 264835
Serija	Master Mute
Ištekimo gylis iki	11×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis