

**Garant**
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 11×D,  
Sistema / koto Ø: QC/32**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264894 QC/32
GTIN	4062406231323
Produktų klasė	29E

**Aprašymas**
**Tiekimo sudėtis:**

Adapteris aušinimo skysčiui.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 416 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 6 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 151 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 128 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 1

**Techninis aprašymas**

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	6 mm
neužspaudžiamas diapazonas S	151 mm
Sistema	QC
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	128 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208

Bendras ilgis L	416 mm
tinkamos keičiamos pjovimo galvutės	264834; 264835
Serija	Master Mute
Ištekimo gylis iki	11×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis