

Garant**eco bazinis laikiklis, Koto aukštis h: 25mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273893 25
GTIN	4062406352059
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklius Nr. 319006 – 319136.

Techninis aprašymas

Koto aukštis h	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Vidinis aušinimas	taip
peilio aukščiui h_5	26 mm
Spaustukas	279840 2
Fiksavimo varžtas	279815 14
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Fiksavimo varžtas Tipas 14

279815 14

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500